

品番：EA707A-47A

品名：デジタルマルチメーター



販売価格	23,700円(税抜) / 26,070円(税込)		
カタログ価格	23,700円(税抜) / 26,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/07 18:10現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0777ページ		



モデルチェンジ内容 26/04/30 ●付属リード形状と化粧箱が変更(NO.57 963)

仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	DT4255
直流電圧	600.0mV~1000V 5レンジ, 基本確度: $\pm 0.3\%$ rdg. ± 3 dgt.	交流電圧	6.000V~1000V 4レンジ, 周波数特性: 40 Hz~1 kHz 基本確度 40 - 500 Hz : $\pm 0.9\%$ rdg. ± 3 dgt. (実効値整流, クレストファクタ3以下)
交流電流	(ACクランプ測定) 10/20/50/100/200/500/1000A 基本確度 40 - 1 kHz : $\pm 0.9\%$ rdg. ± 3 dgt.にACクランプの測定確度を加算(実効値整流, クレストファクタ3以下)	定格	CAT IV 600V, CAT III 1000V
抵抗	600.0 Ω ~ 60.00 M Ω , 6レンジ, 基本確度: $\pm 0.7\%$ rdg. ± 3 dgt.	周波数	99.99Hz~99.99kHz
静電容量	1.000 μ F ~ 10.00mF	機能	<ul style="list-style-type: none"> 導通チェック 検電 ダイオードテスト オートパワーセーブ 最大/最小/平均値表示 リラティブ (相対値)表示
電源	単4形アルカリ乾電池 (LR03) $\times 4$	サイズ	84(W) \times 174(H) \times 52(D)mm

	連続使用時間:130h (バックライト消灯時)		
重量	390g	連続使用時間	130時間 (バックライト消灯時)
検電	(50/60Hz)Hi: AC40 V~600 V、 Lo: AC80 V~600 V	導通チェック	導通OFFしきい値:245Ω以上,応答時間:0.5ms以上
ダイオードテスト	順方向しきい値:0.15V~1.5V	表示	4桁液晶表示,max.6000 dgt.バーグラフ
表示更新レート	5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s,周波数:1~2回/s)	使用温度範囲	-25℃~65℃
付属品	・テストリード×1 ・ホルスタ×1 ・取扱説明書×1 ・単4形アルカリ乾電池(LR03)×4	防水性能	IP42
特長	・限流抵抗と速断型ヒューズで万が一の短絡事故防止 ・検電機能 ・ローパスフィルタで高調波カット ・-25℃~65℃の広い使用温度範囲 ・電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ		

電圧測定端子にヒューズ付の安全タイプ

電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ

ACクランプセンサの接続が可能

ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定)

電圧測定端子にヒューズ搭載現場での 安全を重視したデジタルマルチメーター

万が一の短絡事故を徹底的に防止

クランプセンサによる電流測定で危険の原因をなくす

高調波成分をカットし、インバータ2次側の出力電圧を正確に測定

測定データをパソコンに移行、確認・保存が可能

歪んだ波形も正確に測定出来る、真の実効値測定

安全な測定には測定場所に合った測定器が必要

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.