

品番 : EA707AC-1

品名 : デジタルマルチテスター



販売価格	22,000円(税抜)／24,200円(税込)		
カタログ価格	22,000円(税抜)／24,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 14:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0790ページ		



## 仕様

メーカー	テスラー(testo)	型番	05907601(testo760-1)
仕様	本体(平均値)	機能	導通、ダイオード
電源	単4電池×3本(付属)	サイズ	85(W)×45(D)×167(H)mm
重量	340g(電池含む)	直流・交流電圧	400m/4/40/400/600V
直流電流	4/10A	交流電流	4/10A
抵抗	400/4k/40k/400k/4M/40MΩ	静電容量	51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF
防水機能	IP64	表示値	4000カウント
動作環境	−10～+50°C、80%以下(結露しないこと)		

テストリード付

片手でも簡単に操作ができるボタン式のマルチメーターです。

テストリード接続時に電圧か電流か自動認識するので切換操作が不要です。

電圧・電流測定ではAC/DCを自動で切替えます。切換えは手動で行うこともできます。

2ライン表示のディスプレイに電圧/電流と周波数を同時に表示します。

接続したテストリードと異なる機能ボタンを押すと、警告音が鳴ります。

抵抗、静電容量、周波数、導通テスト、ダイオード測定

最大・最小・平均値表示

ホールド機能、バックライト付

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.