品番：EA707AD-16

品名：ポケットデジタルテスター

販売価格	2,900円（税抜）／ 3,190円（税込）			
カタログ価格	2,900円（税抜）／3,190円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/03 04:11現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				

仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-5502
直流電圧	レンジ:400m/4/40/300V 精度:±(0.8%rdg+1dgts)（最高確度）	交流電圧	レンジ:4/40/300V 精度:±(1.5%rdg+3dgts)（最高確度）
抵抗	レンジ:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ 精度:±(1.5%rdg+2dgts)（最高確度）	周波数	レンジ:99.99/999.9/9.999k/99.99kHz 精度:±(0.5%rdg+3dgts)（最高確度）
静電容量	レンジ:4n/40n/400n/4μ/40μ/200μ 精度:±(4.0%rdg+3dgts)（最高確度）	導通テスト	約50Ω以下でブザー音
電源	CR2032×1個(付属)	電池寿命	約60時間
サイズ	58(W)×12(D)×108(H)mm	重量	65g
付属品	手帳形ケース、モニタ用電池、取扱説明書（テストリードのケーブルは本体と直接つながっています）		
導通、ダイオードチェック、デューティー比測定可			
最大カウント数4000カウント			
相対値（比較）測定機能			

データホールド機能
スリープモード機能〈電池消耗を防ぎます〉

代替品

	品番　EA707D-24 **コメント**　メーカー違い

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.