

品番：EA707BB-13

品名：デジタルマルチテスター(防塵・防水型)



販売価格	15,000円(税抜)／16,500円(税込)		
カタログ価格	15,000円(税抜)／16,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/15 08:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	CDM-2500WP
直流電圧	●レンジ 600V ●分解能 0.1V ●確度 $\pm(1.0\%rdg+5dgt)$ ●入力インピーダンス $9M\Omega$ ※確度保証は正弦波に限る。	交流電圧	●レンジ 600V ●分解能 0.1V ●確度 $\pm(1.0\%rdg+5dgt)$ ●入力インピーダンス $10M\Omega$
抵抗	●レンジ $400\Omega/4k\Omega/40k\Omega/400k\Omega$ ●分解能 $0.1\Omega/0.001k\Omega/0.01k\Omega/0.1k\Omega$ ●確度 $\pm(2\%rdg+10dgt)$	導通チェック	●ブザーレスシュールド: 約 40Ω ●開放電圧: 約 1V
検電	●測定範囲: AC100V～600V ●周波数: 50Hzまたは60Hz	検波方式	真の実効値 (TRUE RMS)
表示	液晶、最大6000カウント	レンジ切替	オート
極性表示	自動切替、“-”のみ表示	サンプリング	約3回/秒
使用温湿度	0～+50℃75 %RH以下 (但し、結露のないこと)	保存温湿度	-20～+60℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと)

サイズ	76(W)×42(D)×139(H)mm	重量	約230g(電池含む、テストリード除く)
テストリード長	約80cm	電源	単4電池×2本(付属)
電池寿命	約45時間(アルカリ電池使用時) ※LEDライト/ブザーを多用されますと電池寿命が短くなります。	防水・防塵等級	IP67
安全規格	IEC 61010-1 600V CAT.IV	校正	可
測定機能は、直流/交流電圧、抵抗、導通チェックに絞った使いやすいモデル。			
2m落下の耐衝撃性能を有しています。			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

代替品

	品番	EA707BB-7A
	コメント	仕様ご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.