

品番：EA707BB-15

品名：デジタルマルチテスター



販売価格	6,500円(税抜)／7,150円(税込)		
カタログ価格	6,500円(税抜)／7,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/08/15 06:55現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0790ページ		



仕様

メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	CDM-50
仕様	本体	直流電圧	●レンジ 4V/40V/400V/600V ●分解能 0.001V/0.01V/0.1V/1V ●確度 ±(1.0%+3dgt) ●入力インピーダンス 10MΩ以上
交流電圧	●レンジ 4V/40V/400V/600V ●分解能 0.001V/0.01V/0.1V/1V ●確度 ±(2.0% + 5dgt) ●入力インピーダンス 10MΩ以上 ※交流電圧の確度保証は正弦波に限る。	直流電流	●レンジ 400 μA/40mA/400mA ●分解能 0.1 μA/0.01mA/0.1mA ●確度 ±(2.0 % +5dgt)
交流電流	●レンジ 400 μA/40mA/400mA ●分解能 0.1 μA/0.01mA/0.1mA ●確度 ±(2.0%+5dgt)	抵抗	●レンジ 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ ●分解能 0.1Ω/0.001kΩ/0.01kΩ/0.1kΩ/0.001MΩ/0.01MΩ

			●確度 ±(2.0%+5dgt) ●開放電圧 約0.5V
周波数	●レンジ 5Hz/50Hz/500Hz/5kHz/50kHz /100kHz ●分解能 0.001Hz/0.01Hz/0.1Hz/0. 001kHz/0.01kHz/0.1kHz ●確度 ±(0.5%+5dgt)	静電容量	●レンジ 50nF/500nF/5μF/50μF /100μF ●分解能 0.01nF/0.1nF/0.001μF/0. 01μF/0.1μF ●確度 ±(5.0%+5dgt)
導通チェック	●ブザーズレッシュホールド:約50Ω 以下 ●開放電圧:約1.0V	ダイオードチェック	●レンジ:0.001V～1.999V ●分解能:1mV ●開放電圧:約2.1V
検波方式	平均値方式	表示	液晶、最大3999カウント
レンジ切替	オート/マニュアル	オーバーレンジ表示	“OL”マーク表示
ローバッテリー表示	電池電圧低下時、電池マーク表示	極性表示	自動切替、“-”のみ表示
サンプリング	約3回/秒	使用温湿度	0～+40℃、80%RH以下(但し、結露 のないこと)
保存温湿度	-10～+60℃、70%RH以下(但し、結 露のないこと)	サイズ	●本体:50(W)×12(D)×100(H)mm ●ケース:81(W)×15.5(D)×114(H) mm
重量	●本体のみ:約42g(電池含む) ●収納ケース:約35g ●総重量:約100g(電池、テストリー ド、収納ケース含む)	テストリード長	約470mm
電源	CR2032(3V)リチウム電池×1個	電池寿命	約200時間
安全規格	IEC61010-1 準拠, CAT II 600V, CAT III 300V	校正	可
測定機能	●直流電圧/交流電圧/直流電流/交 流電流/抵抗 ●ダイオードチェック/導通チェック(ブ ザー付)/周波数/コンデンサチェック /1.5V乾電池チェック	オートパワーオフ	約15分(解除可能)
付属品	●取扱説明書(保証書付) ●テストリード ●収納ケース ●CR2032コイン電池×1個(テスト 用)		
交換可能な着脱式テストリード付			
コンパクトサイズのデジタルマルチメータ			
片手に収まるハンディサイズ。			

本体とテストリードをすっきり収納できるハードケース付属

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.