

品番：EA707BB-8A

品名：デジタルマルチテスター



販売価格	4,700円(税抜)／5,170円(税込)		
カタログ価格	4,700円(税抜)／5,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/04/30 15:01現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0790ページ		



仕様

メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	M-03FBM
直流電圧	●レンジ 4V/40V/400V/600V ●分解能 0.001V/0.01V/0.1V/1V ●確度 ±(1.0%+3dgt) ●入力インピーダンス 10MΩ	交流電圧	●レンジ 4V/40V/400V/600V ●分解能 0.001V/0.01V/0.1V/1V ●確度 ±(2.0%rdg+5dgt) ●入力インピーダンス 10MΩ
抵抗	●レンジ 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ /4MΩ/40MΩ ●分解能 0.1Ω/0.001kΩ/0.01kΩ/0.1kΩ /0.001MΩ/0.01MΩ ●確度 ±(2.0%rdg+5dgt) ●開放電圧 約0.4 V	周波数	●レンジ 5Hz/50Hz/500Hz/5kHz/50kHz /100kHz ●分解能 0.001Hz/0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz/0.01kHz/0.1kHz ●確度 ±(0.5%rdg+5dgt)
静電容量	●レンジ 50nF/500nF/5μF/50μF /100μF ●分解能 0.01nF/0.1nF/0.001μF/0.	検波方式	平均値方式

	01 μ F/0.1 μ F ●確度 ±(5.0%rdg+5dgt)		
表示	最大3999カウント	レンジ切替	オートレンジ
極性表示	“-”のみ表示	サンプリング	約3回/秒
使用温湿度	0～+40℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと)	保存温湿度	-10～+60℃、70%RH以下 (但し、結露のないこと)
サイズ	70(W)×12.5(D)×127(H)mm	重量	約101g(電池含む)
電源	CR2032×1個(付属)	電池寿命	約120時間
テストリード長	約700mm	適合規格	IEC61010-1 準拠 CAT II 600V、CAT III 300V
校正	可	測定機能	●直流/交流電圧 ●抵抗 ●ダイオードチェック ●導通チェック(LED & ブザー音通知) ●周波数 ●DUTY ●コンデンサチェック
オートパワーオフ機能	約30分(解除可能)	付属品	●取扱説明書(保証書付) ●ソフトケース ●CR2032コイン電池×1個(テスト用)
用途	工業現場や電気工作での電圧等の チェック、学校での技術実習等の チェックに		

本体背面に磁石を内蔵。金属面に取り付け可能。			
コンパクトなボディーに電圧(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオードチェック機能を持たせた、小型軽量のデジタルマルチメータ			
テストリードを本体周囲に巻き付けて収納可能			
金メッキテストリード採用、先端19mm			
テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.