

品番 : EA707CJ-21

品名 : 4.5m テストリードキット(巻取り式)



販売価格	14,400円(税抜) / 15,840円(税込)		
カタログ価格	14,400円(税抜) / 15,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/07 16:54現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0795ページ		



仕様

定格電圧	600V	定格電流	10A (リードを全て引き出していない状態では最大6Aまで)
テストプローブ(赤・黒)	ピン径:1.0mm 全長:103mm	ワニ口クリップ(赤・黒)	最大開口幅:14mm 全長:51mm
ICクリップ(赤・黒)	全長:35mm	全長	4.5m
プラグ径	4mm		
18ゲージ銅線			
自動車、トレーラー、ボートなどの電気回路のテストに最適。			
標準バナナジャックコネクタを装備したマルチメーターなどの機器に使用可能。			
リードを混線させずに使用できる巻き取り式			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.