

品番：EA707DC-10B

品名：80-600V ACポケット検電器



販売価格	3,980円(税抜) / 4,378円(税込)		
カタログ価格	3,980円(税抜) / 4,378円(税込)		
在庫数	最新在庫: 22 (2024/04/29 19:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0797ページ		



低圧交流回路で電圧検知するペン型検電器 感度は被覆電線(High)・裸線(Low)切替可

仕様

メーカー	三和電気計器 (sanwa)	型番	KD3
検電範囲	AC80V~600V	検知表示	赤と緑のLEDランプの点滅、ブザー鳴動
対象電線	裸線・被覆線	絶縁耐力	AC2000V 1分間 (検知子~握り部)
動作チェック	検知子からの全回路試験 (被覆動作設定部を除く)	動作表示 (断続音光)	●音量: 50cm離れた位置で50dB以上、 ●光量: 明るさのもとで発光部から50cmの位置で8000lx
使用環境条件	高度2000m以下・環境汚染度 II	保存温湿度	-20℃~65℃, 80%R.H.以下(結露のないこと)
使用温度範囲	-10~45℃, 80%R.H.以下(結露のないこと)	電源	LR44(アルカリボタン電池)1.5V×2個(付属)
サイズ	20(W)×18(D)×134(H)mm	重量	約20g(電池含む)
オートパワーオフ	最終検知後約5分後	電池寿命	●連続動作状態: 約9時間(検知動作時約7mA、待機時約1.5mA) ●オートパワーオフおよびOFF時: 約3年
電池寿命警告	約2.4V以下になると2秒間ブザー音	備考	ホット(ライブ)側で機能します。

	が鳴ってから電源OFF		
付属品	・取扱説明書	用途	低圧交流回路における充電部・電線への検電
裸線と被覆線の切替式のため確実な検電が可能			
コンセント、コードなどのAC電圧を安全・確実にチェックできます。			
交流電圧は赤・緑色LED点滅とブザー音で検知			
検知方法は、LOW-充電部や裸線用 / HIGH-被覆電線用の切り替え式			
スリムボディで持ちやすいペン型デザイン			
電源ON時は、緑色LEDが常時点灯する安全設計			
独自の使いやすい電池ボックスで電池交換もスムーズ。電池ふたをなくす心配ありません。			
低圧用検電器			
検知子にゴムを採用			
作業服のポケットにクリップ固定できる。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.