

品番：EA707DH-12

品名：AC60-7000V 検電器

	販売価格		19,800円(税抜)／ 21,780円(税込)	
	カタログ価格		19,800円(税抜)／21,780円(税込)	
	在庫数		最新在庫: 0 (2025/06/18 20:30現在)	
	商品入数	1	販売単位	本
	カタログページ	0783ページ		



仕様

メーカー	長谷川電機工業	型番	HSE-7G
検電範囲	AC60～7000V	電源	LR44×2個(付属)
全長	205mm	重量	55g
絶縁耐力	検知部と握り部間:AC20kV-1分間	漏洩電流	絶縁耐力時:0.5mA以下
使用温度範囲	－10℃～＋40℃	感度切替方式	自動切替(低圧:断続音光、高圧:連続音光)
定格動作開始電圧	低圧(断続音光表示)露出充電部: 60V 高圧(連続音光表示)露出充電部: 400V 絶縁電線(φ5mmOE線):3000V	定格不動作距離(対地電圧4kV)	電線(150mm ² OC)に接近して動作しない距離) 連続音光表示(高圧表示):5cm
動作表示	発光:8000Lxの明るさの中で確認可能 音響:1m離れて50dB以上	電池寿命	連続動作時間:約3時間 放置状態:約2年
高圧6kV用の小型決定版			
ランプと音でお知らせ			
超小型軽量で安全な二重耐圧構造			
ソフトケース、クリップ付			

通信用 (NTT仕様認定品)
動作 (音光) 表示で高圧・低圧の判別が可能。 低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。
通信工事の昇柱作業におすすめ
IPX1 相当
注意: 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

代替品

	品番	EA707DH-11
	コメント	仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226 (代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.