

品番 : EA707DH-19

品名 : [AC] 60.0KV-195.5KV 特高検電器(伸縮式)



販売価格	72,600円(税抜) / 79,860円(税込)		
カタログ価格	72,600円(税抜) / 79,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/06 06:11現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0771ページ		



仕様

メーカー	長谷川電機工業	型番	HST-170
検電範囲	AC60kV~195.5kV	全長	1290~3145mm
重量	600g	定格動作開始電圧	裸線:10kV±20%
電源	LR44×2個(付属)	周波数	50/60Hz
絶縁耐力	絶縁棒AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた6ヶ所)	漏洩電流	絶縁耐力試験時:100μA以下/1ヶ所
絶縁抵抗	検知部と握り部間:DC1000Vメガーにて2000MΩ以上	表示	音量:3mにて50dB以上 発光:8000Lxの明るさの中で確認可能
電池寿命	連続動作状態約4時間	使用温度範囲	-10℃~+50℃

音と光で動作表示

収納袋付

絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群

検知部はバネになっており衝撃を緩和

伸縮式

検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.