

品番 : EA707DH-20

品名 : [AC] 150.0KV-287.5KV 特高検電器(伸縮式)



販売価格	96,800円(税抜) / 106,480円(税込)		
カタログ価格	96,800円(税抜) / 106,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/26 09:09現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0771ページ		



### 仕様

メーカー	長谷川電機工業	型番	HST-250
検電範囲	AC150kV~287.5kV	全長	1295~5055mm
重量	1030g	定格動作開始電圧	裸線:20kV±20%
電源	LR44×2個(付属)	周波数	50/60Hz
絶縁耐力	絶縁棒AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた8ヶ所)	漏洩電流	絶縁耐力試験時:100μA以下/1ヶ所
絶縁抵抗	検知部と握り部間:DC1000Vメガーにて2000MΩ以上	表示	音量:3mにて50dB以上 発光:8000Lxの明るさの中で確認可能
電池寿命	連続動作状態約4時間	使用温度範囲	-10℃~+50℃

音と光で動作表示

収納袋付

絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群

検知部はバネになっており衝撃を緩和

伸縮式

検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.