

品番：EA707DL-2

品名：12-690V ボルトテスター



販売価格	11,200円(税抜) / 12,320円(税込)		
カタログ価格	11,200円(税抜) / 12,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/29 17:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0774ページ		



仕様

メーカー	テスター (testo)	型番	05907502 (testo750-2)
LCディスプレイ	無	単層極性テスト	AC100~690V
相回転テスト	AC170~690V	検知範囲	12~690V(AC/DC)
電圧レンジ	12/24/50/120/230/400/690V	サイズ	70(W)×35(D)×270(H)mm
コード長	1200mm	電源	単4電池×2本(付属)
付属品	測定子プロテクター、 測定子キャップ	防水機能	IP64
導通テスト	500kΩ以下	動作環境	-10~+50°C、0~95%RH(結露なきこと)
保管温度	-15~+60°C	重量	295g
色	黒	安全規格	DIN-EN 61243-3:2014, CAT IV 600V / CAT III 1,000V

LEDディスプレイでどの位置からも測定結果を確認することができます。

★正面、側面、背面の多方向から確認できます。

電気回路、システムの電圧測定や単相の電圧側の確認に加え、導通テスターとしての使用にも最適です。

電圧・電流・抵抗・導通を自動切換え

測定場所を照らすライト付き

残留電流回路遮断器テスト用のRCトリガー、振動荷重ボタン付き

注意: 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.