

品番：EA707DN-21

品名：AC20.0KV-80.5KV 電車線用特高検電器

	販売価格	126,500円(税抜)／139,150円(税込)		
	カタログ価格	126,500円(税抜)／139,150円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 1 (2024/05/07 19:36現在)		
	商品入数	1	販売単位	組
	カタログページ	0798ページ		



仕様

メーカー	長谷川電機工業	型番	HST-W80JS
検電範囲	AC20kV～80.5kV	定格動作開始電圧	5kV±20%(裸線)
全長	1320～5090mm	質量	1000g
電源	LR44(1.5V)×2個(付属)	周波数	50Hz/60Hz
動作表示	発光:8000lxにて確認可能 発音:2mにて50dB以上	絶縁耐力	絶縁棒AC75kV/300mm-1分間 (電極部、継手部を除いた絶縁棒部を6ヶ所)
漏洩電流	絶縁耐力時:100μA以下/1ヶ所	電池寿命	連続動作時間:約4時間
使用温度範囲	－10℃～＋50℃(但し、内部に結露がないこと)		
音と光で動作表示			
待機表示機能付(テストボタンを押した後、検電動作後に緑色LEDが点灯※緑色LEDは1～2分で自動消灯。消灯後も検電は可能(電池残量に問題が無い場合))			
交流在来線および新幹線架線用検電器			
伸縮式			
防滴構造(検出部に有害な水が入らない)			
収納袋付			

待機表示機能(テストボタンON、動作後に約1分間緑色LEDが点灯)

①検電直前の回路・電池の確認が可能

②検電後の無充電を表示

【動作例】

①テスト(赤点滅・発音)→②待機表示(緑点灯)で検電→③無充電(緑点灯)、又は、充電(赤点滅・発音)

伸ばして約5m、縮めて約1.4mの伸縮式で、操作性の良い約1kgの軽量タイプ!

検出部の角度調整により、視認性アップ!

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.