

品番：EA707DP-1

品名：アナログマルチテスター



販売価格	2,450円(税抜)／2,695円(税込)		
カタログ価格	2,450円(税抜)／2,695円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/08 02:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

最大入力電圧	300V AC/DC	直流電圧	12/60/120/300V
交流電圧	60/120/300V	直流電流	30/600mA
抵抗	10Ω/1kΩ	電源	単4電池×1本(付属)
サイズ	82(W)×25(D)×116(H)mm	重量	166g(電池含む)
IP保護等級	IP20	使用温湿度範囲	0～40℃/80%RH以下 (結露のないこと)
保存温湿度範囲	0～50℃/80%RH以下 (結露のないこと)	過電圧カテゴリ	CAT III-300V
使用環境条件	環境汚染度 II	使用ヒューズ	F630mA/300V(φ5×20mm)
適合規格	EN61010-1 EN61010-2-030 EN61010-2-033 EN61326-1 EN61326-2-2		
二重絶縁			
ゼロ点調整機能付			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

代替品

	品番 EA707AD-12A コメント 仕様確認して下さい
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.