品番: EA707G-17

品名:アナログマルチテスター



販売価格	<b>7,480円</b> (税抜)/8,228円(税込)				
カタログ価 格	7,480円(税抜)/8,228円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>11</b> (2025/11/04 02:10現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0786ページ				



















## 仕様

メーカー	三和電気計器(sanwa)	型番	SP18D
仕様	本体	直流電圧	0.3/3/12/30/120/600V
交流電圧	12/30/120/300/600V	直流電流	60μ/30m/0.3A
抵抗	2k/20k/2M/200MΩ	許容差	<ul><li>●直流電圧:±3%以内</li><li>●交流電圧:±3%以内</li><li>●直流電流:±3%以内</li><li>●抵抗:目盛長の±3%以内</li></ul>
バッテリーチェック	1.5V/1.5Vボタン電池	周波数特性	AC12Vレンジ 30Hz~70kHz、 AC30Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値 ±3%以内
電源	R6P:単3形乾電池(付属)×2	内蔵ヒューズ	Φ5.2×20mm (250V/0.5A)
サイズ	129(W)×41.5(D)×160(H)mm	重量	約320g
テストリード	全長:約0.9m ピン先:19mm	付属品	<ul><li>●ハンドストラップ</li><li>●予備ヒューズ(F0301)</li><li>●取扱説明書</li><li>●ケース付</li><li>●ピンキャップ付</li></ul>
使用温湿度範囲	0~43 ℃,80%RH以下結露のないこ と	周波数の影響	30Hz~80kHzの間で±3%以内 (AC12Vレンジ)
※付属電池はテスト電池で	ですので新しい電池をご購入下さい。		1

耐衝撃メータ
持ち運びや収納に便利なケース一体型
200MΩまでの抵抗を低電圧(3V)で測定可能
0.01 μF~1000 μFまでのコンデンサ容量測定
抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能
スタンド兼用のパネル面保護カバー付
通常電池およびコイン電池の測定も可能。
読み取り易いミラー付スケール

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.