

品番：EA707G-23A

品名：アナログマルチテスター



販売価格	17,000円(税抜)／18,700円(税込)		
カタログ価格	17,000円(税抜)／18,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/05/15 16:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0801ページ		



仕様

メーカー	三和電気計器 (sanwa)	型番	VS-100
仕様	本体	直流電圧	10/50/250/500V(4kΩ/V)
交流電圧	10/50/250/500V(4kΩ/V)	抵抗	2k/20k/2MΩ
許容差	●直流電圧:±3%以内 ●交流電圧:±3%以内 ●抵抗:目盛の長さの±3%以内	周波数特性	AC50Vレンジ以下 40Hz～10kHz:変動値±3%以内
電源	単3形乾電池 (付属)×2	内蔵ヒューズ	●栓形限流ヒューズ(φ13×50mm): 3A/600V ●遮断電流:100kA ●ガラス管入りヒューズ(φ6.3×30mm):0.25A/250V ●遮断電流:100A
耐電圧	測定端子とリアケース間にAC2.5kV(50Hz)を1分間印加し、異常ないこと。	使用温湿度	3～43℃、80%RH以下(結露なきこと)
保存温湿度	－10～50℃、70%RH以下(結露なきこと、電池は必ず取り外してください。)	使用環境	高度2000m以下、汚染度Ⅱ
サイズ	96(W)×56(D)×144(H)mm	重量	約395g
用途	安全設計パワー測定用	付属品	●テストリード(EA707NA-37) ●携帯ケース

大容量の低電圧回路(500V以下)測定に適する
電気設備保守管理。

誤測定の際の危険性が大きい電流レンジの削除や、250Vまでの小容量電流遮断用ガラスヒューズを内蔵。

内部短絡が発生した場合でも、最高600V(交流、直流)まで有効に動作する遮断容量の大きな栓形限流ヒューズ(磁器管)を内蔵。

100kAまで通電を遮断する栓形限流ヒューズ。

アーク放電の危険を防止します。

500V以下ならば、どのレンジに印加されても
大丈夫な難燃性抵抗。

ヒューズチェック回路付。

テストリードは測定端子から抜けにくい
ロックカバー付。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.