

品番：EA707G-25

品名：アナログマルチテスター(多機能型)



販売価格	8,990円(税抜) / 9,889円(税込)		
カタログ価格	8,990円(税抜) / 9,889円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/05/24 03:49現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0774ページ		



#### 仕様

メーカー	三和電気計器 (sanwa)	型番	YX-361TR
仕様	本体	直流電圧	0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V (20K $\Omega$ /V)
±直流電圧	±5/25V(40K $\Omega$ /V)	交流電圧	2.5/10/50/250/1000V(9K $\Omega$ /V)
直流電流	50 $\mu$ /2.5m/25m/0.25A ●増幅率:hFE:0~1000	抵抗	2k/20k/200k/2M/20M $\Omega$
低周波出力	-10~+62dB	許容差	●直流電圧:±2.5%以内 ●±直流電圧:±5%以内 ●交流電圧:±3%以内(10V以下 ±4%以内) ●直流電流:±2.5%以内 ●抵抗:目盛長の±3%以内 ●低周波出力:±3%以内(10V以下 ±4%以内)
導通	約10 $\Omega$ 以下でLED発光 開放電圧: 3V	バッテリーチェック	1.5V
周波数特性	AC50Vレンジ以下 40Hz~20kHz:変 動値±3%以内	電源	単3電池 1.5V× 2、9Vマンガン電池 × 1
内蔵ヒューズ	F0301(0.5A/250V $\phi$ 5.2×20mm) ×1	サイズ	100(W)×37(D)×150(H)mm
重量	約290g	付属品	●テストリード付(EA707NA-1)

- 予備ヒューズ(F0301)
- 取扱説明書

多機能型

小容量電路の測定用に設計された、携帯用アナログマルチテスターです。

小型の通信機器や家電製品、電灯線電圧やコンデンサの静電容量測定、トランジスタチェッカとしてもご使用頂けます。

電源回路測定に便利な±DCVゼロセンサーメータ搭載

光で導通判定できる導通表示LED付

オーディオ等のAC信号検出に便利なOutput(直列コンデンサ端子)付

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

様々な測定シーンに対応24ch測定レンジ

24chスイッチ採用とプラスアルファ機能で総計35レンジ搭載

別売のhFEコネクタを使用してトランジスタの直流電流増幅率(hFE)が測定可能

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.