

品番：EA707NA-23

品名：クリップアダプター



販売価格	2,000円(税抜) / 2,200円(税込)		
カタログ価格	2,000円(税抜) / 2,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/24 03:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0783ページ		



### 仕様

メーカー	三和電気計器 (sanwa)	型番	CL-15a
適合ピン	2mm	最大開口	9mm
全長	200mm	開口径	φ 4mm以内を推奨(※最大直径寸法: φ 5mm)
安全規格	IEC61010 CAT.III 1000V	適合品番	EA707D-10A、-11A、-13A、-13G、-15A、-16、-17、-19A、-22A、-24、-25、-35A、-36、-37、-38 EA707G-15、-16、-17、-19A、-20、-21、-22、-25 EA708D-10B、-13、-14A、-15、-16A、-17A
注意	※10A以内であっても接続本体の測定仕様を超える電流は流さないこと。 ※接続先のテストリードは別途ご用意ください。		
テストリード棒の先端ピンに差し込むワニ口クリップ			
短絡保護キャップ付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

