

品番：EA707NC-102

品名：128mm ピン式テストプローブ(赤)



販売価格	3,150円(税抜) / 3,465円(税込)		
カタログ価格	3,150円(税抜) / 3,465円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/05/25 22:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0785ページ		



#### 仕様

全長	128mm	色	赤
定格電圧	1000V	定格電流	1A
先端材質	ステンレス	プラグ径	φ4×70mm
プローブ先端ピン径	φ2.0mm	プローブ先端ピン長さ	20mm

軽く押し弾性的に動作するバネ式ステンレス針を持つテストプローブ。

精密なプリント回路に最適。

持手部内のφ4mmソケットは、絶縁スリーブ付きφ4mmのMULTILAMプラグに対応。

ハンドルガードは両面面取処理されています。

※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。

保護キャップ付

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.