


品番 : EA707NC-102

品名 : 128mm ピン式テストプローブ(赤)



販売価格	3,150円(税抜) / 3,465円(税込)		
カタログ価格	3,150円(税抜) / 3,465円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/02/19 12:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0785ページ		



仕様

全長	128mm	色	赤
定格電圧	1000V	定格電流	1A
先端材質	ステンレス	プラグ径	φ4×70mm
プローブ先端ピン径	φ2.0mm	プローブ先端ピン長さ	20mm

軽く押して弾性的に動作するバネ式ステンレス針を持つテストプローブ。

精密なプリント回路に最適。

持手部内のφ4mmソケットは、絶縁スリーブ付きφ4mmのMULTILAMプラグに対応。

ハンドルガードは両面面取処理されています。

※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。

保護キヤップ付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.