品番: EA707NC-203

品名: φ4mm テストリード用プラグ(スタック接続/青)



販売価格	<b>520円</b> (税抜)/ 572円(税込)				
カタログ価 格	520円(税抜)/572円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>90</b> (2025/11/05 02:33現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0797ページ				









## 仕様

定格	32A	適用電線(m㎡)	2.5
全長(mm)	56.4	色	青
適合プラグ	φ4mm	ケーブル外径	PVC: φ3.9mm シリコン: φ4.6mm
定格電圧	1,000V (CAT II ) 600V (CAT III)	重量(g)	8.221
適合規格	IEC EN 61010-031	メッキ材質	Au
アッセンブリ方法	はんだ		

スタック接続可能な絶縁スリーブが付いた $\phi$ 4mmのMULTILAM組立テストリード用プラグ。

はんだ接続用十字穴付

※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。

MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.