



品番：EA707NC-205

品名：φ4mm テストリード用プラグ(スタック接続/緑)



販売価格	450円(税抜) / 495円(税込)		
カタログ価格	450円(税抜) / 495円(税込)		
在庫数	最新在庫: 62 (2026/05/24 05:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0785ページ		



仕様

定格	32A	適用電線(mm ²)	2.5
全長(mm)	56.4	色	緑
適合プラグ	φ4mm	ケーブル外径	PVC: φ3.9mm シリコン: φ4.6mm
定格電圧	1,000V (CAT II) 600V (CAT III)	重量(g)	8.221
適合規格	IEC EN 61010-031	メッキ材質	Au
アセンブリ方法	はんだ		

スタック接続可能な絶縁スリーブが付いたφ4mmのMULTILAM組立テストリード用プラグ。

はんだ接続用十字穴付

※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。

MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.