

品番：EA707NC-302

品名：φ2mm/ 75mm テストリード(スタック接続/赤)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 540円(税抜) / 594円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 540円(税抜) / 594円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 54 (2026/05/26 02:36現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0786ページ                       |      |   |



#### 仕様

|        |      |       |             |
|--------|------|-------|-------------|
| 全長     | 75mm | 色     | 赤           |
| プラグ径   | φ2mm | 定格電圧  | AC30V、DC60V |
| 定格電流   | 10A  | プラグ材質 | ニッケル        |
| ケーブル材質 | PVC  |       |             |

フレキシブルなケーブルの両端に、スタック接続可能なφ2mmのMULTILAMプラグ付テストリード

※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。

MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.