

品番：EA707NC-303

品名：φ2mm/ 75mm テストリード(スタック接続/青)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 540円(税抜) / 594円(税込) | | |
| カタログ価格 | 540円(税抜) / 594円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2026/05/26 02:36現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0786ページ | | |



仕様

| | | | |
|--|------|-------|-------------|
| 全長 | 75mm | 色 | 青 |
| プラグ径 | φ2mm | 定格電圧 | AC30V、DC60V |
| 定格電流 | 10A | プラグ材質 | ニッケル |
| ケーブル材質 | PVC | | |
| フレキシブルなケーブルの両端に、スタック接続可能なφ2mmのMULTILAMプラグ付テストリード | | | |
| ※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。 | | | |
| MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付) | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.