



品番：EA707NC-325

品名：φ2mm/ 300mm テストリード(スタック接続/緑)



販売価格	685円(税抜) / 754円(税込)		
カタログ価格	685円(税抜) / 754円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/09/03 12:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0798ページ		



仕様

全長	300mm	色	緑
プラグ径	φ2mm	定格電圧	AC30V、DC60V
定格電流	10A	プラグ材質	ニッケル
ケーブル材質	PVC		

フレキシブルなケーブルの両端に、スタック接続可能なφ2mmのMULTILAMプラグ付テストリード

※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。

MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.