

品番：EA707NC-435

品名：φ4mm/1000mm テストリード(スタック接続/緑)



販売価格	2,110円(税抜) / 2,321円(税込)		
カタログ価格	2,110円(税抜) / 2,321円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/05/24 05:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0786ページ		



仕様

全長	1,000mm	色	緑
プラグ径	φ4mm	定格電圧	600V (CATII)
定格電流	32A	リード線	2.5mm ²
重量(g)	64	プラグ材質	ニッケル
ケーブル材質	PVC		

柔軟性に優れ、特にセーフティソケットを装備していない電気機器の接続に適しています。

両端にスタッキング可能なφ4mmMULTILAMプラグ。

接触保護用の収納式スリーブ付

※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。

MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.