

品番：EA707NC-48

品名：φ4mmx115mm ピン式テストプローブ(青)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 720円(税抜) / 792円(税込) | | |
| カタログ価格 | 720円(税抜) / 792円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2026/04/10 03:09現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0785ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------|----------|-------|------------------|
| 全長 | 115mm | 色 | 青 |
| 定格電圧 | 1,000V | 定格電流 | 32A |
| 先端材質 | CuZn(真鍮) | プラグ径 | φ4×70mm |
| プローブ先端ピン径 | φ4mm | ピン先長さ | 19mm |
| 重量 | 15.88g | 適合規格 | IEC EN 61010-031 |

転がりを防ぐため、片側のハンドルガードが平らになっています。

φ4mmのMULTILAMプラグ付き。

また、直ぐ横に並べて使用することもできます。

インシュレータ内部のφ4mmソケットは、絶縁スリーブ付きφ4mmのMULTILAMプラグに対応。

保護キャップ付

※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。

MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

