

品番：EA707NC-484

品名：φ4mmx 750mm テストリード(スタック接続/黄)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 845円(税抜) / 930円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 845円(税抜) / 930円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 8 (2026/05/24 05:13現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0786ページ                      |      |   |



#### 仕様

|   |       |      |             |
|---|-------|------|-------------|
| 全長  | 750mm | 色    | 黄           |
| プラグ径  | φ4mm  | 定格電圧 | AC30V、DC60V |
| 定格電流  | 32A   | 材質   | PVC         |
| フレキシブルなケーブルの両端にスタック接続可能なφ4mmのMULTILAMプラグ付きテストリード。 |       |      |             |
| ※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。                 |       |      |             |
| MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)                            |       |      |             |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.