品番: EA707NC-49

## 品名: φ4mmx115mm ピン式テストプローブ(黄)



販売価格	830円(税抜)/913円(税込)					
カタログ価 格	830円(税抜)/913円(税込)					
在庫数	最新在庫: 8 (2025/11/09 01:01現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログ ページ	0797ページ					







## 仕様

全長	115mm	色	黄
定格電圧	1,000V	定格電流	32A
先端材質	CuZn(真鍮)	プラグ径	φ 4×70mm
プローブ先端ピン径	φ4mm	ピン先長さ	19mm
重量	15.88g	適合規格	IEC EN 61010-031

転がりを防ぐため、片側のハンドルガードが平らになっています。

φ4mmのバナナプラグ付き。

また、直ぐ横に並べて使用することもできます。

インシュレータ内部のφ4mmソケットは、絶縁スリーブ付きφ4mmのバナナプラグに対応。

保護キャップ付

※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。

MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)

## 株式会社エスコ