

品番 : EA707NC-532

品名 : $\phi 4\text{mm}$ / 500mm テストリード(スタック接続/赤)



販売価格	1,190円(税抜) / 1,309円(税込)		
カタログ価格	1,190円(税抜) / 1,309円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/07 18:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0786ページ		



仕様

全長	500mm	色	赤
プラグ径	$\phi 4\text{mm}$	定格電圧	1,000V (CAT II), 600V (CAT III)
定格電流	32A	プラグ材質	ニッケル
ケーブル材質	PVC		

フレキシブルなケーブルの両端に絶縁スリーブが付いたスタック接続可能な $\phi 4\text{mm}$ のMULTILAMプラグ付きテストリード。

MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)

※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。

ニッケル(Ni)はコストが安く、挿抜耐久性が高い利点があり、主に保守メンテナンス用途等に需要があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.