品番: EA707NC-544

品名: φ4mm/ 750mm テストリード(スタック接続/黄)



販売価格	1,460円 (税抜)/ 1,606円(税込)				
カタログ価 格	1,460円(税抜)/1,606円(税込)				
在庫数	最新在庫: 8 (2025/11/05 02:32現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0798ページ				









仕様

全長	750mm	色	黄
プラグ径	φ4mm	定格電圧	1,000V (CAT II), 600V (CAT III)
定格電流	32A	プラグ材質	ニッケル
ケーブル材質	PVC		

フレキシブルなケーブルの両端に絶縁スリーブが付いたスタック接続可能なφ4mmのMULTILAMプラグ付きテストリード。

※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。

MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)

ニッケル(Ni)はコストが安く、挿抜耐久性が高い利点があり、主に保守メンテナンス用途等に需要があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.