


品番：EA707NC-562

品名：φ4mm/1500mm テストリード(スタック接続/赤)



販売価格	1,490円(税抜) / 1,639円(税込)		
カタログ価格	1,490円(税抜) / 1,639円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/05/24 05:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0786ページ		



仕様

全長	1,500mm	色	赤
プラグ径	φ4mm	定格電圧	1,000V (CAT II)、600V (CAT III)
定格電流	32A	プラグ材質	ニッケル
ケーブル材質	PVC		

フレキシブルなケーブルの両端に絶縁スリーブが付いたスタック接続可能なφ4mmのMULTILAMプラグ付きテストリード。

※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。

MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)

ニッケル(Ni)はコストが安く、挿抜耐久性が高い利点があり、主に保守メンテナンス用途等に需要があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.