

品番：EA707NC-862

品名：1500mm テストリード(ヒューズ 搭載可能) 赤



販売価格	3,470円(税抜) / 3,817円(税込)		
カタログ価格	3,470円(税抜) / 3,817円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/24 05:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

全長	1500mm	定格電圧	1000V
定格電流	CATIV/8A	色	赤
ケーブル材質	シリコン	プラグ径	φ4mm
ケーブル断面積	1.0mm ²	基材電気接点	CuZn
ニッケルメッキ			
IEC EN 61010-031に準拠			
ヒューズが必要なる測定用として、φ4mmの標準安全プローブやテストクリップでの使用が可能です。			
テストリード6.3×32mmサイズの高遮断容量ヒューズに対応しています。 ※ヒューズは付属していません。			
シリコン被覆のケーブルを使用しています。			
フレキシブルなケーブルの両端に、絶縁スリーブで保護されたφ4mmのMULTILAMプラグ付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.