品番: EA707NC-862

品名: 1500mm テストリード(ヒューズ搭載可能) 赤



販売価格	<b>3,470円</b> (税抜)/3,817円(税込)				
カタログ価 格	3,470円(税抜)/3,817円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/05 02:31現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0797ページ				







## 仕様

全長	1500mm	定格電圧	1000V
定格電流	CATIV/8A	色	赤
ケーブル材質	シリコン	プラグ径	φ 4mm
ケーブル断面積	1.0m m <sup>2</sup>	基材電気接点	CuZn

ニッケルメッキ

IEC EN 61010-031に準拠

ヒューズが必要なる測定用として、ø4mmの標準安全プローブやテストクリップでの使用が可能です。

テストリード6.3×32mmサイズの高遮断容量ヒューズに対応しています。 ※ヒューズは付属していません。

シリコン被覆のケーブルを使用しています。

フレキシブルなケーブルの両端に、絶縁スリーブで保護されたφ4mmのMULTILAMプラグ付

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.