

品番：EA708AB-4

品名：クランプメーター(デジタル)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 28,600円(税抜) / 31,460円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 28,600円(税抜) / 31,460円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2025/05/05 15:55現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0792ページ                      |      |   |



仕様

|         |   |        |   |
|---------|---|--------|---|
| メーカー    | 日置電機 (HIOKI)  | 型番     | 3288  |
| 直流・交流電流 | 100.0/1000A<br>(直流)基本確度: $\pm 1.5\%$ rdg. $\pm 5$ dgt.<br>(交流)(10~500 Hz, 平均値整流)<br>基本確度 45 - 66 Hz : $\pm 1.5\%$ rdg. $\pm 5$ dgt. | 直流電圧   | 419.9m/4.199/41.99/419.9 /600V<br>基本確度: $\pm 1.3\%$ rdg. $\pm 4$ dgt. |
| 交流電圧    | 4.199/41.99/419.9/600V<br>基本確度: $\pm 2.3\%$ rdg. $\pm 8$ dgt.<br>(30~500 Hz, 平均値整流)   | 抵抗     | 419.9 $\Omega$ ~41.99M $\Omega$<br>基本確度: $\pm 2\%$ rdg. $\pm 4$ dgt.  |
| 導通      | 419.9 $\Omega$  | 電源     | CR2032 $\times$ 1個(付属)  |
| 連続使用時間  | 60時間  | クランプ内径 | $\phi$ 35mm   |
| サイズ     | 57(W) $\times$ 16(D) $\times$ 180(H)mm  | 重量     | 150g  |
| その他機能   | 導通 (50 $\Omega$ $\pm$ 40 $\Omega$ ) 以下でブザー音, データホールド, オートパワーセーブ, オートゼロ (DC A)   | 表示     | LCD, max. 4199 dgt.   |
| 表示更新レート | 2.5 回/秒   | 規格     | CATIII 600V (Current)<br>CATIII 300V (Voltage)                        |
| 付属品     | ・携帯用ケース $\times$ 1<br>・テストリード $\times$ 1<br>・取扱説明書 $\times$ 1   |        |   |

小型軽量でAC/DC両用タイプ

UPS非常用バッテリーや電车用モータなど大電流測定に対応

小型ながら電圧、抵抗、導通チェック機能まで装備

スリムで16mm込み入った配線も楽々クランプ

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.