

品番 : EA708AB-6

品名 : クランプメーター(デジタル)



販売価格	35,200円(税抜) / 38,720円(税込)		
カタログ価格	35,200円(税抜) / 38,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/10 20:32現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0780ページ		



仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	3288-20
電流(最大)	1000A	交流・直流電流	100/1000A (直流)基本確度: $\pm 1.5\%$ rdg. ± 5 dgt. (交流) (10~500 Hz, 真の実効値整流) 基本確度 45 - 66 Hz : $\pm 1.5\%$ rdg. ± 5 dgt.
直流電圧	420m/4.2/42/420/600V 基本確度: $\pm 1.3\%$ rdg. ± 4 dgt.	交流電圧	4.2/42/420/600V 基本確度: $\pm 2.3\%$ rdg. ± 8 dgt. (30~500 Hz, 真の実効値整流)
抵抗	420/4.2k/42k/420k/4.2M /42M Ω 基本確度: $\pm 2\%$ rdg. ± 4 dgt.	導通	420 Ω
クランプ内径	35mm	電源	CR2032 \times 1個(付属)
サイズ	57(W) \times 16(D) \times 180(H)mm	重量	150g
クレストファクタ	3以下 (1000 Aレンジは2, 電圧は1.5)	その他機能	導通 (50 Ω \pm 40 Ω) 以下でブザー音, データホールド, オートパワーセーブ, オートゼロ (DC A)
表示	LCD, max. 4199 dgt.	表示更新レート	2.5 回/秒
連続使用時間	35時間	規格	CATIII 600V(Current)

			CATIII 300V(Voltage)
付属品	・携帯用ケース×1 ・テストリード×1 ・取扱説明書 ×1		
真の実効値測定可能			
小型軽量のAC/DC両用タイプ			
UPS非常用バッテリーや電車で用モータなど大電流測定に対応			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.