

品番：EA708B-11

品名：クランプメーター(デジタル/薄型)



販売価格	15,400円(税抜) / 16,940円(税込)		
カタログ価格	15,400円(税抜) / 16,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/11 05:37現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0780ページ		



仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	CM3289
仕様	薄型	クランプ内径	φ33mm(センサ部厚み8.3mm)
交流電流	42.00/420.0/1000A	直流電圧	420.0mV~600V,5レンジ (±1.0% rdg.±3 dgt.)
交流電圧	4.200V~600V,4レンジ (±1.8% rdg.±7 dgt.)	抵抗	420.0Ω~42.00MΩ,6レンジ (±2.0%rdg.±4dgt.)
サイズ	57(W)×16(D)×181(H)mm	重量	100g
クレストファクタ	2500カウント以下は2.5(4200カウントで1.5以下へ直線的に減少)	導通チェック	420.0Ω(±2.0% rdg.±4 dgt.) ブザー音のしきい値 50Ω±40Ω 以下
ドロッププルーフ	落下衝撃に強い(コンクリート上1m落下に耐える)	表示	LCD,max.4199dgt.
表示更新レート	400ms	機能	データホールド、オートパワーセーブ
電源	CR2032×1個(付属)	適合規格	安全性:EN 61010 EMC:EN 61326
付属品	・ケース ・テストリード ・取扱説明書 ・使用上の注意		
真の実効値測定可能			

測定項目は交流電流、交流電圧、直流電圧、抵抗、導通です。

電気工事士の必須アイテム

電流測定も電圧測定もこれ1台でOK

付属のテストリードは短絡事故防止用キャップ付

ポケットに入る薄さです

どんな温度環境にも強い(使用温度範囲:-25~65℃)

オプションのACフレキシブルセンサ(EA708B-18)を使えば大口径・大電流の測定が可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.