

品番 : EA708B-18

品名 : [EA708B-1A,-11,-16用] ACフレキシブルカレントセンサー



販売価格	15,400円(税抜) / 16,940円(税込)		
カタログ価格	15,400円(税抜) / 16,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 02:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0780ページ		



仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	CT6280
仕様	ACフレキシブルセンサー	クランプ内径	φ130mm ケーブル断面径: 5mm 先端キャップ径: 7mm
交流電流	420.0/4200A (±3.0% rdg. ±5 dgt.)	ケーブル長	800mm
規格	CATIV 300V CATIII 600V	適合品番	EA708B-1A, 11, -16
付属品	携帯用ケース×1	用途	大口径なので太い配線やダブル配線、狭い隙間に。

自在に曲がります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.