

品番：EA708B-1A

品名：クランプメーター(デジタル)



販売価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
カタログ価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/04/11 00:52現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0780ページ		



#### 仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	3280-10F
整流方式	平均値方式(MEAN)	測定可能導体径	φ 33mm (ジョーの薄さ9.5mm)
対地間最大定格電圧	クランプセンサ:CATIV 300V,CATIII 600V 電圧測定端子:CATIII 300V,CATII 600V	交流電流	42.00A/420.0A/1000A (50/60 Hz, 平均値整流) (基本確度:±1.5 % rdg. ±5 dgt.)
交流電圧	4.2/42/420/600V (4.200V~600V 4レンジ) (45~500 Hz, 平均値整流) (基本確度:±1.8 % rdg. ±7 dgt.)	直流電圧	420m/4.2/42/420/600V (420.0mV~600V 5レンジ) (基本確度:±1.0 %rdg. ±3 dgt.)
抵抗	420/4.2k/42k/420k/4.2M /42MΩ (420.0Ω~42.00MΩ 6レンジ) (基本確度:±2 % rdg. ±4 dgt)	導通チェック	420.0Ω(±2.0 % rdg. ±4 dgt.) ブザー音のしきい値 50Ω±40Ω以下
表示	LCD,max.4199dgt.	表示更新レート	400ms
使用温湿度範囲	-25℃~ 65℃、80%RH以下 (結露しないこと)	保存温湿度範囲	-25℃~ 65℃、80%RH以下 (結露しないこと)
ドロッププルーフ	コンクリート上1m	防塵・防水性	IP40
適合規格	安全性:EN 61010、 EMC:EN 61326	機能	・導通 (50Ω±40Ω)以下でブザー音 ・データホールド

			・オートパワーセーブ
電源	CR2032×1個(付属)	連続使用時間	120時間
サイズ	57(W)×16(D)×175(H)mm	重量	100g
適合フレキシブルセンサー	EA708B-18	付属品	・ケース ・テストリード ・取扱説明書
薄くても強い電圧、抵抗、導通チェック機能付クランプメーター			
基本波成分に近い指示値の平均値整流型			
-25℃～65℃と広い使用温度範囲			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.