品番: EA708D-17A

品名:クランプメーター(デジタル)



販売価格	<b>20,800円</b> (税抜)/22,880円(税込)				
カタログ価 格	20,800円(税抜)/22,880円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/04 02:14現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0791ページ				













メーカー	三和電気計器(sanwa)	型番	DCL1200R
仕様	本体	交流電流	400/1200A
直流·交流電圧	6/60/600V	オート抵抗	6k/60k/600k/6MΩ
抵抗	600Ω	周波数	9.999/99.99/9.999k/30kHz
静電容量	100n/1000n/10 μ/100 μ /2000 μ F	最高確度	●交流電流:±(1.7%+5) ●直流電圧:±(0.7%+3) ●交流電圧:±(1.7%+5) ●オート抵抗:±(1.2%+4) ●抵抗:±(2.2%+8) ●周波数:±(0.6%+4) ●静電容量:±(3.7%+5)
分解能	<ul> <li>●交流電流:0.1A</li> <li>●直流·交流電圧:0.001V</li> <li>●オート抵抗:1Ω</li> <li>●抵抗:0.1Ω</li> <li>●周波数:0.001Hz</li> <li>●静電容量:0.1nF</li> </ul>	導通	0〜155Ω(±145Ω)でブザー発音 開放電圧:約0.4V
ダイオードテスト	開放電圧:約1.6V	EF(検知機能)検電	ブザー音と液晶表示 感度約20V以上50/60Hz
サンプルレート	5回/秒	周波数特性	ACAは50/60Hz、ACV50~500Hz
表示桁数	6000	クランプ径/導体サイズ	Φ42mm/20×54mm

電源	単4電池×2本(付属)	電池寿命	DCVにて連続約90時間(アルカリ電池、バックライト消)
サイズ	95(W)×45(D)×238(H)mm	重量	約290g
機能	<ul><li>●マルチメータ機能(ACV、DCV、コンデンサ容量、周波数測定)</li><li>●オートパワーオフ(約3分)解除不可</li><li>●低インプットインピーダンス型ACV/DCV/Ω自動判別機能</li></ul>	安全規格	IEC61010CAT.III600V
付属品	<ul><li>●テストリード(EA707NA-8:全長約1.1m/ピン先18mm)</li><li>●携帯ケース</li><li>●取扱説明書</li><li>●ピンキャップ</li></ul>		

## 真の実効値計測可能

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

大口径でも軽い真の実効値対応多機能クランプ

ロゴスキーコイルクランプ採用で非常に軽量約290g

AC1200A(真の実効値)測定

非接触検電器を内蔵

低インプットインピーダンス型ACV/DCV/Ω自動判別機能搭載

押しやすい大きなホールドボタン

見やすい大型液晶採用

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.