

品番：EA708D-1A

品名：クランプメーター(デジタル)



販売価格	10,500円(税抜)／11,550円(税込)		
カタログ価格	10,500円(税抜)／11,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/08/04 11:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0791ページ		



バックライト搭載のミニクランプメータ 真の実効値(TrueRMS)対応

仕様

メーカー	三和電気計器 (sanwa)	型番	DCL11R
電流測定方式	CTクランプ方式	動作方式	Δ-Σ方式
交流検波方式	真の実効値方式(TrueRMS)	レンジ切換	オート
使用環境条件	高度2000m以下,屋内,環境汚染度Ⅱ	動作温湿度	0℃～30℃,80%RH以下(結露のないこと) 31℃～40℃,80%RHから50%RHへ直線的に減少
保存温湿度	-10℃～50℃,70%RH以下(結露のないこと)	確度保証範囲	23±5℃,80%R.H.以下(結露のないこと)
交流電流	60.0/300.0A	分解能	0.01A
最高確度	±(2.0%+5dgt) ※50/60Hz時 ※45～400Hz (50/60Hz以外)の確度は±(3%rdg+10dgt)	サンプルレート	数値部 約2回/秒
周波数特性	45～400Hz	表示	6000カウント
オーバー表示	数値部に「OL」を表示	極性表示	マイナス入力時に「-」のみ表示
クランプ径/導体サイズ	φ22mm/10×25mm	電源	単4形アルカリ電池×2本(付属)
電池寿命	約500時間	電池寿命警告	約2.3V以下でバッテリーマークが点灯

消費電流	約1.9mA	サイズ	54(W)×31(D)×145(H)mm
重量	約120g(電池含む)	安全規格	IEC61010 CAT.Ⅲ 300V
付属品	・携帯ケース ・取扱説明書	機能	・データホールド機能(表示:「HOLD」マークが点灯) ・オートパワーオフ機能(約15分/解除可能) ・バックライト
コンパクトなポケットサイズ			
きちんとクランプできたか確認できる目印付、 すぐに使えるフルオートレンジ採用			
堅牢なCTセンサ採用			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.