

品番：EA708D-41

品名：[EA708D-20A用] 非接触センサアダプタ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 45,000円(税抜) / 49,500円(税込) | | |
| カタログ価格 | 45,000円(税抜) / 49,500円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/05/24 06:01現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|--------|---------------------|--------|---------------------|
| メーカー | 三和電気計器 (sanwa) | 型番 | ACS102 |
| 位相検出方式 | 静電誘導方式 | 使用可能回路 | 単相2線、単相3線、三相3線 |
| 使用電圧範囲 | AC75~600V | 電源 | LR03 (単4形アルカリ電池) ×2 |
| クランプ内径 | 3~30mm | 本体サイズ | 45(W)×53(D)×65(H)mm |
| センササイズ | 55(W)×28(D)×90(H)mm | ケーブル長 | 1.2m |
| 重量 | 約195g (電池含む) | 材質 | 樹脂 |

被覆線上に非接触式でクリップし、電路の位相を検出して安全に測定可能

漏電測定器I0R500、I0R700/700 V (別売のTL-27が必要) に接続することで、直接電路の金属部に端子をあてることなくI0R の測定が可能

50/60 Hz の電源周波数の切り換え設定スイッチ

センサと電線間の静電誘導差による位相誤差補正機能内蔵

活線に接続されているかどうかをLED 発光部で表示

測定クリップは 3~30 mm と幅広く対応し、クリップしやすい形状

測定器本体と接続調整することなく使用可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.