




品番：EA708LB-1

品名：リーククランプ°テスター(デジタル/ワイヤレスアダプ°付)



販売価格	78,200円(税抜) / 86,020円(税込)		
カタログ価格	78,200円(税抜) / 86,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 23:54現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0780ページ		



仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	CM4003-90
仕様	Bluetooth機能付	整流方式	真の実効値
交流電流	6m/60m/600m/6/60/200A 基本確度:45Hz - 400Hz:±1.0% rdg±5dgt(6.000mA~6.000A),±1.5%rdg±5dgt(60.00A,200.0A) 基本確度:15Hz - 45Hz,400Hz - 2kHz:±2.0%rdg±5dgt 確度規定範囲:0.060mA ~ 200.0A	クランプ内径	40mm
電源	単3電池×3本(付属)	連続使用時間	48時間(Bluetooth OFF) 30時間(Bluetooth ON)
サイズ	64(W)×37(D)×233(H)mm	重量	400g
周波数	15.0Hz~2000Hz	フィルタ	ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz (-3dB)
表示更新レート	5回/秒	高調波	【ワイヤレスアダプタ装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率 ※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能
防塵・防水規格	IP40	定格	CATIII 300V
その他機能	最大/最小/平均/波高値最大/波高値	用途	漏電トラブル対応・絶縁管理に。

	最小値の表示、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定		
付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・ワイヤレスアダプタ ・接続ケーブル ・USBケーブル ・携帯用ケース ・取扱説明書 ・使用上の注意 		
新設計のセンサで微小な漏れ電流を正確に検出			
漏れ電流から負荷電流までワイドに測定			
リーククランプの国際規格 IEC/EN 61557-13 の性能基準に準拠			
コンパレータ機能で探査時間を短縮			
出力機能(波形/RMS)で記録計と組み合わせて波形や変動を記録			
外部電源機能でACアダプタ(オプション)を使った長時間連続測定			
付属のワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)を使用することでスマホやタブレットに測定値を転送し、漏電発生個所と時間を簡単且つ効率的に確認できます。			
ひずんだ漏れ電流の解析が可能です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.