品番: EA708LD-11

品名:クランプメーター(フレキシブル)



販売価格	<b>200,000円</b> (税抜)/ 220,000円(税込)				
カタログ価 格	200,000円(税抜)/220,000円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/25 11:34現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0793ページ				





## 仕様

メーカー	マルチ計測器	型番	FCM-100
測定機能	交流電流、直流電流	測定範囲	AC/DC 3A/30A/300A/2500A(50 /60Hz)
確度	3A/30A/300A:±3.0%rdg±10dgt 300A~2000A:±3.0%rdg±10dgt 2000A~2500A:±10.0% rdg±10dgt	最小分解能	0.001A
サンプルレート	2回/秒	クランプ最大開口	内径 φ 200mm
使用温湿度	0~40℃(80%RH以下)	電源	単3電池×6(付属)
サイズ	159(W)×53(D)×105(H)mm	ケーブル長	約2m
重量	CT:約280g 本体:約380g	使用回路電圧	500V以下
その他機能	<ul><li>・データホールド</li><li>・オートパワーオフ</li><li>・ワンプッシュ0調整</li><li>・実効値測定(RMS)</li></ul>	付属品	・キャリングケース・取扱説明書

## 真の実効値測定可能

分割型フレキシブルセンサー

ある程度曲げ伸ばしのできるフレキシブルセンサ

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.