

品番：EA708S-6

品名：ミニクランプメーター



販売価格	8,000円(税抜)／8,800円(税込)			
カタログ価格	8,000円(税抜)／8,800円(税込)			
在庫数	最新在庫: 10 (2025/05/14 19:00現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0793ページ			



仕様

メーカー	マルチ計測器	型番	M-2020
測定機能	交流電流(クランプ式)、交流電圧、直流電圧、抵抗	測定範囲	AC電流:30A/300A AC電圧:3V/30V/300V/500V DC電圧:300mV/3V/30V/300V/500V 抵抗:300Ω/3000Ω
使用回路電圧	AC500V以下	クランプ内径	φ40mm
使用温湿度	0～40℃(80%RH以下)	電源	LR-44×2(付属)
サイズ	64(W)×24(D)×193(H)mm	重量	約100g
最小分解能	0.01A	交流電流確度	±2.0%rdg ±8dgt
交流検波方式	平均値整流(実効値換算)	A/D変換方式	2重積分方式
表示	最大表示3200カウント、液晶表示、単位記号付	レンジ切替	ロータリースイッチ
精度	±5℃(23℃/80%RH以下)	サンプルレート	約2回/秒
その他機能	・データホールド ・オートパワーオフ	安全規格	IEC1010-1 CAT II 600V準拠
付属品	・ソフトケース ・テストリード ・取扱説明書		

ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定可能な多機能型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.