

品番：EA708SS-2

品名：[高低圧] クランプメーター



販売価格	48,500円(税抜) / 53,350円(税込)		
カタログ価格	48,500円(税抜) / 53,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/23 18:25現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0781ページ		



仕様

メーカー	マルチ計測器	型番	HCL-5000KN+
交流電流	20A/200A/500A	使用回路電圧	AC80~7000V
サンプルレート	2回/秒	確度	20A/200A:±2.0%rdg±10dgt 0~400A:±2.0%rdg±5dgt 400~500A:±2.5%rdg±5dgt
最小分解能	0.01A	電源	単3電池×2本(付属)
クランプ内径	φ40mm	サイズ	76(W)×42(D)×328(H)mm
重量(g)	約295	付属品	・キャリングケース ・取扱説明書
その他機能	・データホールド ・オートパワーオフ機能		

高低圧両用の高精度クランプメーター

80V~7000Vの低圧から高圧まで使用可能

簡単に片手操作できるレバー構造

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

