

品番：EA708SS-50

品名：[高低圧] 50Hz クランプメーター(伸縮式)



販売価格	71,500円(税抜) / 78,650円(税込)		
カタログ価格	71,500円(税抜) / 78,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/01 23:40現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	マルチ計測器	型番	HCL-9000
仕様	50Hz	測定機能	交流負荷電流
交流電流	20A/600A	確度	20A:±2.5%rdg±8dgt 0~400A:±2.5%rdg±8dgt 400~600A:±3.0%rdg±8dgt
最小分解能	0.01A	使用回路電圧	AC80~7000V
クランプ最大開口	φ35mm	出力	DC 100mV(各レンジのフルスケール)
電源	CT部:単4マンガン電池×3(付属) 計測部:単4マンガン電池×2(付属)	サイズ	70(W)×50(D)×548~1090(H) mm
重量	約750g	その他機能	・データホールド
付属品	・キャリングケース ・取扱説明書		

防滴構造

CT充電部と表示部(握り部)が光伝送され60cm以上離れているために、ゴム手袋は不要

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品



品番 EA708SS-2
コメント 仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.