

品番：EA709BB-2

品名：アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)



販売価格	45,200円(税抜) / 49,720円(税込)		
カタログ価格	45,200円(税抜) / 49,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/02 05:11現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0789ページ		



仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	IR4042-11
定格電圧(DCV)	125/250/500/1000V	定格抵抗	100MΩ(500Vまで)/2000MΩ(1000V)
測定範囲(精度)	第1有効測定範囲:0.1MΩ~50MΩ / 2MΩ~1000MΩ(表示値の±5%)、 第2有効測定範囲:1MΩ~2MΩ未満(表示値の±10%)	第1有効測定範囲	表示値の±5% 0.1MΩ~50MΩ / 表示値の±5% 0.1MΩ~50MΩ / 表示値の±5% 0.1MΩ~50MΩ / 表示値の±5% 2MΩ~1000MΩ
交流電圧	0~600V	交流電圧精度	最大表示値の±5%
電源	単3電池×4本(付属)	サイズ	159(W)×40(D)×92(H)mm
重量	420g	過負荷保護	AC 660 V (10s)
交流電圧測定	0~600 V (50~60 Hz), 最大表示値の±5% 入力抵抗500 kΩ以上, 平均値整流実効値指示	機能	光るスケール, ドロッププルーフ, 電池電圧チェック, 活線警告, 放電機能, オートパワーセーブ, 電池過放電防止機能
連続使用時間	20時間 (500 Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)	測定可能回数	1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)

適合規格	JIS C1302: 2018	防水性能	IP40
付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・スイッチ付リード×1 ・携帯用ケース×1 ・取扱説明書×1 		
堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ			
暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード			
確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール			
より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き			
頑丈設計で壊れにくい			
薄暗い現場で読取りやすい、白色LED照明			
電池の消耗状態が常に分かる			
操作性抜群の測定スイッチ			
リードで絶縁抵抗測定の開始と停止をリモート操作			
安全に配慮したファンクションロータリースイッチ			
JIS認証			
太陽電池パネル、電気自動車の絶縁抵抗測定			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.