

品番：EA709BC-3

品名：アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)



販売価格	43,000円(税抜)／ 47,300円(税込)		
カタログ価格	43,000円(税抜)／47,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 （2025/12/15 00:42現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0801ページ		



仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	IR4032-11
交流電圧	0～600V	定格測定電圧	125/250/500V
定格抵抗	100MΩ	第1有効測定範囲	表示値の±5% 0.1MΩ～50MΩ / 表示値の±5% 0.1MΩ～50MΩ / 表示値の±5% 0.1MΩ～50MΩ
精度	フルスケールの±5%	機能	光るスケール,ドロッププルーフ,電池電圧チェック,活線警告,放電機能,オートパワーセーブ,電池過放電防止機能
電源	単3電池×4本(付属)	サイズ	152(W)×40(D)×92(H)mm
重量	420g(電池含む, テストリード含まず)	絶縁抵抗	25V-20MΩ、50V-20MΩ、125V-20MΩ (確度:指示値の±5%)
過負荷保護	AC600V(絶縁抵抗レンジは10s)	交流電圧測定	0～600 V (50～60 Hz), 最大表示値の ±5% 入力抵抗500 kΩ以上, 平均値整流実効値指示
連続使用時間	20時間(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)	測定可能範囲	1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵

			抗値を測定したとき)
付属品	・スイッチ付リードセット×1 ・携帯用ケース×1 ・取扱説明書×1	適合規格	JIS C1302: 2018
防水性能	IP40	有効最大表示値	100MΩ
携帯ケース付			
LED照明メーター、スイッチ付テストリードで暗所の作業効率アップ。			
コンクリート上1mからの落下に耐える耐衝撃設計。			
確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール			
より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き			
薄暗い現場で読取りやすい、白色LED照明			
電池の消耗状態が常に分かる			
操作性抜群の測定スイッチ			
リードで絶縁抵抗測定の開始と停止をリモート操作			
安全に配慮したファンクションロータリースイッチ			
JIS認証			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

代替品

	品番 EA709G-13B コメント 3レンジ
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.