

品番：EA709BF

品名：デジタル絶縁抵抗計



販売価格	50,600円(税抜) / 55,660円(税込)		
カタログ価格	50,600円(税抜) / 55,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 23:53現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0790ページ		



#### 仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	IR4052-51
定格電圧(DCV)	50/125/250/500/1000V	定格抵抗	100/250/500/2000/4000MΩ
定格	CATIII 600V	第1有効測定範囲	±4%rdg.0.200~10.00MΩ ±4%rdg.0.200~25.0MΩ ±4%rdg.0.200~50.0MΩ ±4%rdg.0.200~500MΩ ±4%rdg.0.200~1000MΩ
交流電圧測定	420/600V(精度:±2.3%rdg. ±8dgt)	直流電圧測定	4.2/42/420/600V(精度:±1.3% rdg.±4dgt)
低抵抗測定	10/100/1000Ω(精度:±3%rdg. ±2dgt)	過負荷保護	DC50V/DC125V/DC250V /DC500V:AC600V(10s) DC1000V:AC660V(10s)
表示	半透過型FSTN液晶、バックライト、 バーグラフ	応答時間	コンパレータ判定結果応答時間:約0.3 秒
電源	単3電池×4本(付属)	連続使用時間	20時間
サイズ	152(W)×40(D)×92(H)mm	重量	440g(電池含む, テストリード含まず)
機能	絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、 活線警告、自動放電、交流/直流自動 判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ	適合規格	JIS C1302:2018

防水性能	IP40	付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スイッチ付きリードセット×1</li> <li>・携帯用ケース×1</li> <li>・取扱説明書×1</li> </ul>
コンパレータ機能搭載(比較判定機能)			
バーグラフ表示			
別売のワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)を装着するとBluetooth無線通信が可能になります。			
コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ設計で現場での使用にも安心です。			
JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計			
安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒			
暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明			
200mAによる導通チェック機能			
ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能			
絶縁抵抗桁数切替			
活線警告			
自動放電			
交流/直流自動判別			
パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能)			
JIS認証			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.